


Komplet ploča adaptera EHAM-MA-E19-25-C11

Broj artikla: 8140774

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Veličina | 20 25 26 32 |
| Položaj ugradnje | vertikalno |
| Konstruktivna struktura | Mounting kit |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 71 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom i vijkom |
| Interface code, base | E8-35 |
| Interface code, layout | E8-35 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material adapter plate | Anodised aluminium |
| Material screws | Čelik |
| Material of centring elements | visokolegirani čelik |