


# Elektromagnetni kalem VACN-N-K1-1-10-EX4-M

Broj artikla: 8141606

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Enamelled wire insulation class	H
Parametri kalema	24 V DC: 2,6 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Mesto izdavanja sertifikata	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex mb IIC T6 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Težina proizvoda	762 g
Električni priključak	Kabl
Prečnik kabela	7 mm
Dužina kabela	10 m
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Plastika Čelik
Material winding	Bakar