

# Prenosnik EMGA-40-P-G8-EAS-40

Broj artikla: 8141729

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Zazor zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	8:1
Maks. brzina obrtanja pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	6 Nm
Moment inercije prenosnika	0,015 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	10 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Krutost na zakretanje	0,85 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Prenosnik interface - gonjena strana	40G 40P
Materijal - napomena	RoHS komfornost