


Reduktor EMGA-60-P-G20-EAS-60

Broj dela: 8141737

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Torzioni zazor	0.2 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	20:1
Maks. broj obrtaja pogona	13000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	44 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.096 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	70 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Zaštita od obrtanja	2.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1100 g
Interfejs reduktorskog pogona	60H 60P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen