

Prenosnik EMGA-60-A-G12-60P

Broj artikla: 8141739

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Zazor zakretanja	0,3 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	12:1
Maks. brzina obrtanja pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	44 Nm
Moment inercije prenosnika	0,391 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	70 Nm
Maks. stepen delovanja	94 %
Krutost na zakretanje	2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1.900 g
Prenosnik interface - gonjena strana	60G 60P
Materijal - napomena	RoHS komfornost