


Prenosnik EMGA-80-P-G8-EAS-80

Broj artikla: 8141741

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Zazor zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	8:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	50 Nm
Moment inercije prenosnika	0,37 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	190 Nm
Maks. stepen delovanja	97 %
Krutost na zakretanje	8,4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 80P
Materijal - napomena	RoHS komfornost