

Prenosnik EMGA-80-A-G12-80P

Broj artikla: 8141745

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Zazor zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	12:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	120 Nm
Moment inercije prenosnika	1,379 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	192 Nm
Maks. stepen delovanja	94 %
Krutost na zakretanje	5 Nm/arcmin
Težina proizvoda	5.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 80P
Materijal - napomena	RoHS komfornost