

# Prenosnik EMGA-80-A-G20-80P

Broj artikla: 8141746

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Zazor zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	20:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	120 Nm
Moment inercije prenosnika	1,013 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	192 Nm
Maks. stepen delovanja	93 %
Krutost na zakretanje	5,1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	5.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 80P
Materijal - napomena	RoHS komfornost