

Prenosnik EMGA-120-P-G8-SAS-140

Broj artikla: 8141759

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	120 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Zazor zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	8:1
Maks. brzina obrtanja pogona	6.500 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	120 Nm
Moment inercije prenosnika	1,431 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	380 Nm
Maks. stepen delovanja	97 %
Krutost na zakretanje	18 Nm/arcmin
Težina proizvoda	7.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	120G 140A
Materijal - napomena	RoHS komfornost