

Dvostruki nipl NPFC-DS-G18-G18-M

Broj artikla: 8142583

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Veličina kontejnera	10
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	10,55 Nm
Nominal tightening torque, pneumatic connection 2	10,55 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	9,94 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	PVC