

Dvostruki nipl NPFC-DS-G38-G38-M

Broj artikla: 8142588

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Material threaded fitting | Nickel-plated brass |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 38,5 Nm |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 2 | 38,5 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 24,84 g |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | PVC |