

Komplet za priključak DADG-AK-G8-25-30

Broj artikla: 8152398

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Hod	30 mm
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	3 Nm
Težina proizvoda	44,8 g
Pneumatski priključak	G1/8
Material adapter	Epoksidna smola
Material seals	FPM
Material screws	Coated steel