


# Elektromagnetni kalem VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME

Broj artikla: 8156761

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Način aktiviranja                          | električno   |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Indikacija sklopnog položaja               | ne   |
| Trajanje uključenosti                      | 100 %  |
| Klasa izolacije                            | H  |
| Parametri kalema                           | 230 V DC: 1.8 W<br>230 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA  |
| Dozvoljena kolebanja napona                | -15 % / +10 %  |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU     | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)   |
| Mesto izdavanja sertifikata                | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X   |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas     | Ex e mb IIC T4, T5, T6   |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C  |
| Ex temperatura okoline                     | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III   |
| Mehanička zaštita                          | IP65   |
| Težina proizvoda                           | 330 g  |
| Električni priključak                      | Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5  |
| Materijal - napomena                       | RoHS komformnost   |