

Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME

Broj dela: 8156762

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Interna zaštita	Osigurač
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Institucija koja izdaje sertifikat	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex temperatura u okruženju	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen