

Paralelni komplet EAMM-U-145-S62-150A-288

Broj artikla: 8157287

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	2.267 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	50 Nm
Težina proizvoda	14.600 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	140A 150A
Materijal - napomena	RoHS komformnost