


Priključna ploča VMPA14-AP-4-EMM-8-SK

Broj artikla: 8157745

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	65,5 mm
Dužina	107,3 mm
Mera mreže	14 mm
Maks. broj ventilskih mesta	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	320 g
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak