


# Amortizer

## DYSD-Q11-7-5-Y1F-Y14

Broj artikla: 8161522

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	7
Hod	5 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	1 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	5 mm
Maks. sila na graničnik	300 N
Maks. primljena energija po hodu	4 J
Maks. primljena energija po satu	12.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila reseta	12 N
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material nut	Čelik, pocinkovan