

Amortizer DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Broj dela: 8161523

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	1 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujući
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. pričvrсна sila	500 N
Maks. potrošnja energije po hodu	6 J
Maks. potrošnja energije po satu	18000 J
Maks. preostala energija	0.02 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	18 N
Min. sila umetanja	60 N
Težina proizvoda	40 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik