


# Amortizer

## DYSD-Q11-8-8-Y1F-S-Y14

Broj artikla: 8161524

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8
Hod	8 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	1 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. sila na graničnik	500 N
Maks. primljena energija po hodu	4 J
Maks. primljena energija po satu	18.000 J
Maks. preostala energija	0,02 J
Sila reseta	18 N
Težina proizvoda	40 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material nut	Čelik, pocinkovan