


Amortizer

DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Broj artikla: 8161529

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	16
Hod	15 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	1 m/s
Vreme reseta, kratko	0,3 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	15 mm
Maks. sila na graničnik	2.000 N
Maks. primljena energija po hodu	30 J
Maks. primljena energija po satu	64.000 J
Maks. preostala energija	0,16 J
Sila reseta	46 N
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material nut	Čelik, pocinkovan