

# Amortizer

## DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

Broj artikla: 8161532

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	20
Hod	16 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	1 m/s
Vreme reseta, kratko	0,3 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	16 mm
Maks. sila na graničnik	3.000 N
Maks. primljena energija po hodu	50 J
Maks. primljena energija po satu	92.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila reseta	75 N
Težina proizvoda	385 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material nut	čelik, pocinkovan