

# Utičnica za napajanje NECL-L12W5-C2-Q10

Broj dela: 8166794

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-111
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Institucija koja izdaje sertifikat	UL E474609
Vrsta pričvršćenja	zavrtnuto
Izlaz kabla	pod uglom
Napomena o izlazu kabla	mogućnost promene za 72°
Težina proizvoda	53.58 g
Električni priključak 1, funkcija	Napajanje
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1, L-kodirano prema EN 61076-2-111
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...63 V
Nominalni radni napon DC	63 V
Opterećenje struje pri 40 °C	16 A
Otpornost na udarni napon	1.5 kV
Dozvoljeni prečnik kabla	8 - 13 mm za električni priključak 1
Nominalni poprečni presek voda	2.5 mm <sup>2</sup> AWG14
Napomena o poprečnom preseku priključka	maks. 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG16 kod primene završnih čaura žice
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-40 °C...105 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Materijal blokade vijka	Niklovani liv od cinka
Materijal utičnih kontakata	Pozlaćena legura bakra