

# Višeslojna cev PM-4

Broj artikla: 9084

FESTO

prikladno je za primenu sa QS-utičnim priključcima.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	6 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	19 mm
Unutrašnji prečnik	3,92 mm
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 30 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-29 ... 65 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,024 kg/m
Boja	crno
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	Aluminijumska legura za kovanje PE