



Pritisni uklopni ventil VD-3-PK-3

Broj artikla: 9270

FESTO

Sa priključnom pločom 2n za crevo NW 3



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Normalni nazivni protok	100 l/min
Operating pressure MPa	0,18 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	1,8 ... 8 bar
Nazivni prečnik	2,5 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost