


Brzi pregradni konektor SCK-PK-6

Broj dela: 9422

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	5.3 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	Pregrada
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm za utični nastavak unutrašnjeg Ø 6 mm sa navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik
Materijal konektora	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana