

Pritisni brzi navojni spoj SCK-PK-9

Broj artikla: 9423

FESTO

Metalna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Bulkhead
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za utični konektor, unutrašnji prečnik 9 mm sa maticom
Pneumatski priključak 2	za utični konektor, unutrašnji prečnik 9 mm sa maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material nut	Čelik, pocinkovan
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy