

Podesivi prigušivač zvuka GRU-3/4-B

Broj artikla: 9520

FESTO

Prigušni ventil sa integrisanim prigušivačem buke izlaznog vazduha na ventilima određene konstrukcije.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	G3/4
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 8.000 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Material housing	Aluminijum
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	170 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Aluminijumski odlivak
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material adjusting screw	PA