

# Kuglasta slavina QH-1/4

Broj artikla: 9541

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.  
Ovaj tip je prikladan za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilno
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok	3.400 l/min
Nazivni prečnik	12 mm
Material housing	Mesing
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara standardu	ISO 228-1
Konstruktivna struktura	Kuglasti ventil
Nazivni pritisak procesnog ventila	40
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda - nema vodene pare neutralne tečnosti dalji mediji na zahtev
Temperatura medijuma	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda	180 g
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Material shaft	Mesing