

Adapter AD-1/8NPT-G1/8-I

Broj artikla: 9624

FESTO

jedna strana sa unutrašnjim, druga sa spoljašnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	5,95 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	7 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	6 Nm
Težina proizvoda	9,5 g
Pneumatski priključak 1	Male thread 1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	Unutrašnji navoj G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	PVC
Material housing	Čelik, pocinkovan