


# Prikaz pritiska OH-10

Broj artikla: 9791

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Operating pressure MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	1,4 ... 8 bar
Operating pressure	20,3 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	4 g
Pneumatski priključak	Nasadni priključak PK-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost