

Göstergeli fiş

MFL-230AC

Ürün numarası: 10005

FESTO

LED' li



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	14 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca endüstri standardına uygun (11 mm)
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Hat frekansı	50 ... 60 Hz
Müsaade edilir gerilim salınımı	-20 % / +15 %
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA6 kuvvetlendirilmiş