



VEYA valfi
OS-1/8-NPT
Ürün numarası: 10412

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	VEYA fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Standart nominal debi	500 l/min
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Nominal genişlik	4 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	45 g
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/8-27
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR