



# Döner kollu valf RW/O-3-PK-3

Ürün numarası: 10750

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                          | Değer  |
|----------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu                  | 3/2 açık/kapalı, tek durumlu                 |
| Tetikleme şekli                  | mekanik                                      |
| Standart nominal debi            | 80 l/min                                     |
| Çalışma basıncı                  | 0 ... 8 bar                                  |
| Tasarım yapısı                   | Piston oturtmalı                             |
| Nominal genişlik                 | 2,5 mm                                       |
| Kumanda şekli                    | direkt                                       |
| Kullanım havası                  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] |
| PWIS uygunluğu                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Çevre sıcaklığı                  | -10 ... 60 °C                                |
| Bağlantı şekli                   | geçiş delikli                                |
| Pnömatik bağlantı 1              | PK-3   |
| Pnömatik bağlantı 2              | PK-3   |
| Pnömatik bağlantı 3              | PK-3   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR  |
| Malzeme, muhafaza                | POM  |