



Pnömatik valf J-3-PK-3

Ürün numarası: 10772

FESTO

Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Standart nominal debi	100 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Nominal genişlik	2,5 mm
Konum değiştirme zamanı	7 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	75 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine Montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli Seçenekler:
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12	PK-3
Yardımcı pilot hava bağlantısı14	PK-3
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme, bağlantı plakası	Pirinç PPS-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Plastik Çinko pres döküm