


Motor flanşı EAMF-A-28D-35S

Ürün numarası: 1087724

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Arayüz kodu, motor giriş	35S
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	28D
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun