



Darbe emici DYSR-12-12-Y5-T

Ürün numarası: 1138643

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	12
Strok	12 mm
Yastıklama	ayarlanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	12 mm
Max. Dayama kuvveti	900 N
Strok başına max.enerji emme değeri	10,8 J
Saat başına max.enerji emme değeri	60.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,05 J
Geriye döme kuvveti	4,5 N
Ürün ağırlığı	120 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alıřımlı çelik