



# Darbe emici DYSR-25-40-Y5

Ürün numarası: 1138648

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	25
Strok	40 mm
Yastıklama	ayarlanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,4 s
Geriye dönme süresi uzun	3 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	40 mm
Max. Dayama kuvveti	4.000 N
Strok başına max.enerji emme değeri	160 J
Saat başına max.enerji emme değeri	220.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,8 J
Geriye döme kuvveti	12,5 N
Ürün ağırlığı	715 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alaşımli çelik, sertleştirilmiş