



Döner aktüatör DSM-T-25-270-P-A-B

Ürün numarası: 1145098

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölük | 25 |
| Yastıklama açısı | 1,2 deg |
| Dönme açısı ayarlama aralığı | 0 ... 270 deg |
| Dönme açısı | 0 ... 270 deg |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Hassas ayar | -6 deg |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım yapısı | Döner kanat |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Mpa işletim basıncı | 0,2 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 2 ... 10 bar |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansı | 2 Hz |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Max. yanal kuvvet | 50 N |
| Max. radyal kuvvet | 120 N |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork | 10 Nm |
| Müsaade edilen kütle atalet momenti | 0,015 kgm ² |
| Ürün ağırlığı | 970 g |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, tahrik mili | Çelik Nikel kaplı |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | TPE-U(PU) |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |