



Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSM-T-63-270-CC-FW-A-B

Ürün numarası: 1145119

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | 63 |
| Sönümlleme açısı | 17.5 drc |
| Dönüş açısı ayar aralığı | 0 drc...240 drc |
| Dönüş açısı | 0 drc...240 drc |
| Sönümlleme | Çift taraflı darbe emici |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| İnce ayar | -3 drc |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Döner kanat |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1 MPa 2 Bar...10 Bar |
| Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.6 hz |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:::-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. eksenel kuvvet | 500 N |
| Maks. radyal kuvvet | 500 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 80 Nm |
| İzin verilen kütle atalet momenti | 0.5 000019 |
| Ürün ağırlığı | 7230 Gram |
| Montaj türü | dişi diş ile |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tahrik mili malzemesi | Çelik nikel kaplı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |