

# Darbe emici DYEF-S-M4-Y1

Ürün numarası: 1152500

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	M4
Strok	0,9 mm
Yastıklama	Metal sabit durdurucusuz P yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	0,9 mm
Strok başına max.enerji emme değeri	0,015 J
Ürün ağırlığı	1,1 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik