


Çek valf H-1/4-B

Ürün numarası: 11689

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çek valf fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Mpa işletim basıncı	0,04 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı	0,4 ... 12 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Standart nominal debi miktarı 1 -> 2 6'dan 5 bar'a kadar	1.000 l/min
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	LX1
Max. Sıkma torku	11 Nm
Ürün ağırlığı	25,4 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR