



Solenoid bobinli valf

MVH-5/3B-1/4-S-B-VI

Ürün numarası: 118808

FESTO

Bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir-ayrıca sipariş edilmelidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 pressurised
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	1.600 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Nominal genişlik	10 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	harici
Akış yönü	çift yönlü
b değeri	0,38
C değeri	6,35 l/sbar
Kapama süresi	45 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	47 ms
Kullanım havası	filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated Vakum
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kullanım havası	filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot egzost bağlantısı 82	M5
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut