



Ön pano valfi SV-5-M5-B

Ürün numarası: 11914

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Standart nominal debi	95 l/min
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	2,3 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	direkt
Geçiş	Pozitif geçiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	17 N
Ürün ağırlığı	53 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	M5
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Plastik Pirinç