


T tipi çengelli rakor

TCN-1/8-PK-4

Ürün numarası: 11962

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR tipi plastik hortumlar için, sızdırmazlık halkalı, dönebilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik | 2,9 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 6 mm hortum dış çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum Çinko pres döküm |