


Kısma plakası GRO-ZP-3-ISO

Ürün numarası: 119674

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Standart nominal debi	1.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli