


Eksenel kit EAMM-A-D19-40A

Ürün numarası: 1199152

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	1,1 Nm
Ürün ağırlığı	110 g
Arayüz kodu, aktüatör	D19A
Arayüz kodu, motor giriş	40A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun