


# Paralel kit EAMM-U-50-D32-40R-78

Ürün numarası: 1201662

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	50
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,01 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	590 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32B
Arayüz kodu, motor giriş	40R
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun