


Susturucu AMTE-M-LH-N38

Ürün numarası: 1206991

FESTO

Pnömatik sistemlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	10
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Atmosfere karşı debi	5.365 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ses basıncı seviyesi	83 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	29 g
Pnömatik bağlantı	3/8 NPT
Malzeme, susturucu parçası	Bronz
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun