


Paralel kit EAMM-U-60-D32-55A-91

Ürün numarası: 1210126

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	60
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	26,7 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,07 Nm
Aktarılablinir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.050 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32B
Arayüz kodu, motor giriş	55A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun