


Paralel kit EAMM-U-86-D40-87A-102

Ürün numarası: 1215802

★ Temel ürün gamı

Elektrikli sürücüler için uygundur.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	86
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,25 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	9,5 Nm
Ürün ağırlığı	2.510 g
Arayüz kodu, aktüatör	D40B
Arayüz kodu, motor giriş	87A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun